



浴槽スッキリ！国内最薄の循環口

極薄

※当社調査による（2024年10月現在市場販売品）

無極性循環口

JF series

極薄で見た目スッキリ

従来のJS型循環口をさらにスリム化した、極薄のJF型循環口です。フィルター厚さ約7mm、浴槽からの出代は約9mmで国内最薄です。

約7mm


見た目
スッキリ!

JF型

従来品 (JS型)

高品質・高性能の無極性循環口

極薄でも従来品と同等の、高品質・高耐久性能の弁で快適な湯はりを実現。吸込・吐水・かくはんの各性能に優れています。無極性循環口ですので、行き・戻り配管の指定がありません。



(吸込側：開弁)

(吐出側：開弁)

2種類の接続バリエーション

ワンタッチ接続式、ねじ接続式を取り揃えています。



樹脂管ワンタッチ10A・13A



Gねじ

仕様・取付け

浴槽取付穴	φ50
浴槽厚み	15mmまで
使用流体	冷温水
使用温度範囲	5℃～80℃

注意

樹脂管 (架橋ポリエチレン管・ポリブテン管) は下記寸法内でご使用下さい。

呼び径	外径	内径	特記事項
10A	φ13±0.15	φ 9.8±0.25	内径規格φ10使用可
13A	φ17±0.15	φ12.8±0.25	内径規格φ13使用可


LINE UP

ラインナップ続々追加予定!

■ **樹脂管用** ダブルロックジョイント内蔵樹脂管をワンタッチ接続できます。製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。



品番	呼び径	入数		価格(円)
		大	小	
新 JF1-L10	10A	10	1	7,580
新 JF1-L13	13A	10	1	8,160




品番	呼び径	入数		価格(円)
		大	小	
新 JF1-S10	10A	10	1	7,580
新 JF1-S13	13A	10	1	8,160

■ **ねじ接続用** 製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。



品番	ねじ	入数		価格(円)
		大	小	
新 JF4-L	G $\frac{1}{2}$	10	1	6,760



品番	ねじ	入数		価格(円)
		大	小	
新 JF4-S	G $\frac{1}{2}$	10	1	6,760

注意

パッキンの適正締付トルクは、ノンアスベストパッキン使用時15N・m、ゴムパッキン使用時10N・mです。

■ **施工工具** JF型循環口の締付おねじの取付けに使用します。ラチェット式で施工フックによる取付けと比較して施工が容易です。



品番	入数		価格(円)
	大	小	
新 TH-354M	24	1	3,600

さし込み□9.5mm(3/8ドライブ)用



品番	入数	
	大	小
OSC-030	50	—



品番	入数	
	大	小
OSC-210	20	—

■ 漏れ検査治具

循環口の締付おねじに取付け、配管途中に接続したテストポンプから加圧することで給湯器までの配管の漏れ検査ができます。(JF型循環口以外には使用できません。) 漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行って下さい。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)



品番	入数		価格(円)
	大	小	
新 TH-371	24	1	3,200

マークの見方

新 新製品です。

樹脂 主要材質が樹脂製です。

Wロック

ダブルロックジョイント内蔵製品です。

- ・表示価格には消費税相当額は含まれておりません。別途、消費税相当額のご負担をお願い致します。
- ・注意事項を守らずにご使用された場合の損害(破損・事故)に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ・製品の改良、および諸般の事情により品番、価格、仕様、寸法、材質、包装などの変更、製造・販売中止を予告なく行うことがあります。あらかじめご了承下さい。